

Service Bulletin

97687B01

Flaschenanschluss

INTERSPIRO – 15. Februar 2006

ANKÜNDIGUNG

ANSCHLUSSDICHTRING P/N 96944-51 (10ER PACK) ÄNDERUNG
& STUTZEN-O-RING P/N 336-190-437 (10 PACK) VERBESSERUNG

GÜLTIG FÜR

SPIROMATIC, SPIROMATIC S SERIEN UND SPIROTEK T SERIEN MODELL UMLUFT-
UNABHÄNGIGES ATEMSCHUTZGERÄT (SCBA) MIT CGA FLASCHENANSCHLUSS

BESCHREIBUNG

Interspiro fordert die Durchführung folgender Änderungsmaßnahmen für alle oben aufgelisteten SCBAs bei der nächsten anfallenden Jahreswartung, oder früher. Diese Änderung der SCBA Regulatoren CGA 347 (4500 PSI) und CGA 346 (2216 PSI) Flaschenventilanschluss beinhaltet den Anschlussdichtring P/N 96944-51 (10er Pack) und Stutzen-O-Ring P/N 336-190-437 (10er Pack), um einen besseren Anschluss zu gewährleisten. Der neue O-Ring verfügt über eine höhere Zugfestigkeit, welche einen verbesserten Verdrängungs- und Verformungswiderstand mit sich bringt und einen verbesserten Druckverformungswiderstand bietet.

HINWEIS: Nur von Interspiro autorisierte Personen dürfen diese Änderungsmaßnahme durchführen.

AKTION

Montage des Anschlussdichtringes




Der Anschlussdichtring, P/N 96944-51 (10er Pack), wird zwischen den Anschlussnippel und den Handradanschlusstutzen, wie oben gezeigt, eingesetzt. Fetten Sie den Anschlussnippel P/N 96944-51 (10er Pack) mit Silikon Fluid P/N 336-800-307 oder Silicone Schmiermittel P/N 331-100-269 ein, bevor Sie den Anschlussnippel einsetzen. Achten Sie darauf, dass kein Fluid oder Fett auf das Anschlussnippelgewinde kommt. Wir verweisen diesbezüglich auf die vorhandenen Gebrauchsanleitungen – siehe: Austausch der Druckluftfilter, Loctite, Anschlussnippel Drehmomentvoraussetzungen.

Montage Stutzen-O-Ring



Schwarzer Stutzen-O-Ring
P/N 336-190-437 10er Pack



Weißer Stutzen-O-Ring
P/N 336-190-437 10er Pack

Der Stutzen-O-Ring P/N 336-190-437 (10er Pack) wurde verbessert von der bisherigen schwarzen Polyurethan-Version in einen weißen Polyurethan O-Ring. Um ihn einzusetzen, schrauben Sie die Nippelspitze mit einem 1/8" Sechskantschlüssel ab und entfernen den schwarzen O-Ring. Reinigen Sie mit einer kleinen Stahlbürste das Gewinde des Stutzen. Fetten Sie den weißen O-Ring mit einer kleinen Menge Schmiermittel 331-900-269 und setzen Sie den O-Ring in den Stutzen. Schrauben Sie den Stutzen soweit es geht an und ziehen ihn mit einem angemessenen Drehmoment fest (siehe hierzu vorhandene Interspiro SCBA Gebrauchsanleitungen).

JÄHRLICHER AUSTAUSCH

Der Anschlussdichtring 96944-51 (10er Pack) und der Stutzen-O-Ring P/N 336-190-437 (10er Pack) sollten jährlich mit dem ebenfalls jährlich anfallenden Austausch des Druckluftfilters ausgetauscht werden. Ersetzen Sie alle in Ihrem Lager befindlichen schwarzen O-Ringe (P/N 336-190-437) durch die empfohlenen weißen O-Ringe. Alle SCBA, die nach Veröffentlichung dieses Service Bulletins vom 15. Februar 2006 ab geliefert werden, beinhalten bereits diesen Anschlussdichtring und den neuen O-Ring.

KONTAKT INFORMATION

Sollten sie Fragen hierzu haben oder technische Hilfestellung benötigen, bitte wenden Sie sich an Interspiro 262-947-9901 oder senden Sie ein E-mail an info@interspiro.com.

Falls Sie von außerhalb Nordamerikas anrufen, bitte wählen Sie Ihre Vorwahl und dann 1-262-947-9901.

Interspiro, Inc., 10225 82nd Avenue, Pleasant Prairie, WI 53142

Tel: 262-947-9901/ Fax: 262-947-9902 Website: www.interspiro.com