



# Inspire-FB

## Ersten Atemzug

---

Der Schnellanschluss erleichtert das Anbringen und Entfernen des Lungenautomaten. Um den Lungenautomaten einzusetzen, wird er einfach nur in die Maske gedrückt, wo er einrastet. Um ihn zu entfernen, werden die zwei roten Knöpfe gleichzeitig gedrückt, um den Lungenautomaten aus der Maske herauszuziehen.

Beim Aufsetzen der Inspire-FB-Maske, wird sich diese automatisch aktivieren, sobald der Benutzer den ersten Atemzug macht. Wird die Maske entfernt, dient ein Hebel am Lungenautomaten zum Abschalten.

Das Design der Maske und des Lungenautomaten ist sehr kompakt und hat keine überstehenden Teile, was für eine uneingeschränkte Sicht sorgt und die Gefahr von Hängenbleiben und mechanischen Schäden verringert. Der geräuschlose Betrieb der Maske sorgt für minimale Störgeräusche und bietet ausgezeichnete Kommunikationsmöglichkeiten.

- Schnellanschluss des Lungenautomaten an der Vollmaske.

- Der Lungenautomat schließt automatisch, wenn er von der Maske getrennt wird.
- Bedarfsgesteuert und von der Innenmaske aktiviert, was für eine ausgezeichnete Atemleistung sorgt.
- Entlüftungsknopf am Lungenautomaten, um den Luftdurchfluss zur Maske zu erhöhen.
- Vorbereitet für und kompatibel mit Spirocom Sprachkommunikationssystem, Informationseinblendung (HUD) und Brillengestell.
- Ergonomische Maskenbebänderung mit leichtgängigen Schnallen.

Die Standardversion ist aus Naturgummi und hat eine 5-Punkt-Maskenbebänderung. Diese Version ist in drei unterschiedlichen Größen erhältlich: Standardgröße (M/L), klein (S) und X-groß (XL).

Eine Silikonversion ist in Standardgröße erhältlich.

Es gibt auch eine Version, die mit Helmadapter kompatibel ist, ausgestattet mit einer 4-Punkt-Maskenbebänderung und einem oberen Riemen. Diese Version ist nur in Standardgröße erhältlich. Bei der Bestellung dieser Maskenversion erfolgt die Lieferung einschließlich Maskenbebänderung, Schnallen und Tragegurt. Wird sie jedoch zusammen mit dem Artikel „Vor-Lieferung-montierte-Helmadapter“ (siehe nachfolgend „Zubehör“) bestellt, wird sie ohne Maskenbebänderung, Schnallen und Tragegurt geliefert.

# Technische Spezifikation

Zulassung : 89/686/EEC

Anschluss : Schnellanschluss zum Lungenautomat

Anschluss (2) : M16 zum Atemschlauch

Material : Naturgummi / Silikon (nur M/L)

Material (2) : Sichtscheibe - Polykarbonat

Norm : EN136

Gewicht : 0,7 kg

## Akzeptiere Cookies von dieser Seite

---

Diese Website verwendet Cookies, um Ihre Erfahrung auf der Website zu verbessern. Indem Sie auf „Akzeptiere“ klicken, stimmen Sie unserer [Datenschutz-Richtlinie](#) und [Cookie-Richtlinie](#) zu.

- Akzeptiere keine Cookies
- Akzeptieren nur funktionale Cookies
- Akzeptiere alle Cookies